

食品加工機械向けにブルーのシリコンパッキンを採用 食品加工设备用手柄, 采用蓝色硅胶密封条



FA-1117-1
標準タイプ
标准型



FA-1117-R-2
ローラータイプ
滚轮型


受座 座扣
金属粉が出ない
ポリアセタールアタッチメント付き
带有不产生金属粉末的聚甲醛附件

PAT.PEND.


特点 特徴

- 滑动部分设置有聚甲醛。采用减少金属粉末产生的设计。
- 挂钩的位置可以根据门的缝隙进行调节。
FA-1117-1、FA-1117-2：最大4mm，
FA-1117-3：3mm。
- 手柄可以保持水平、垂直状态。
- 手柄的锁定位置可以上下左右调换。
- 可与以往的FA-1118互换安装。
- 滚轮的作用带来流畅的操作感，确保门被切实密闭。(FA-1117-R)
- 考虑了清洗的无尘环境用设计。
- 摺動部にポリアセタールを配置。金属粉の発生を抑える設計。
- フックの位置を扉の隙間に合せて調整可能です。
FA-1117-1・FA-1117-2：最大4mm、
FA-1117-3：3mm。
- ハンドルを水平、垂直状態に保持できます。
- ハンドルのロック位置を上下左右に組替えることができます。
- 従来のFA-1118と取付けに互換性があります。
- ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を密闭。(FA-1117-R)
- クリーン環境用に洗浄を考慮した設計。


【FA-1117-1】
標準タイプ 标准型



フック調整幅
挂钩调整宽度



【FA-1117-R-1】
ローラータイプ 滚轮型




基本的な寸法は
標準タイプと
同じです
基本尺寸与
标准型相同


規格	● 材 質：不锈钢铸件 (SUS304) 聚甲醛 (POM) 硅胶 (Si, 蓝色)
● 表面处理：镜面抛光	
● 附 件：座扣	
用途	● 半导体制造设备、厨房设备、医疗设备
交货期	● 标准产品・・・敬请垂询
备注	● 请务必在手柄固定螺丝上涂抹防松胶等，并切实拧紧。 ● 请在调节座扣高度后涂抹防松胶等，并切实拧紧固定螺丝。

仕様	● 材 質：ステンレス鋼铸件 (SUS304) ポリアセタール (POM) シリコンゴム (Si・ブルー)
● 表面仕上：鏡面バフ研磨	
● 付 属 品：受座	
用途	● 半導体製造装置・厨房用機器・医療用機器
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● ハンドル固定ねじは必ず緩み防止剤などを塗布して確実に締付けてください。 ● 受座の高さ調整後に緩み防止剤などを塗布して止めねじを確実に締付けてください。

【FA-1117-2・3】
標準タイプ 标准型



フック調整幅
挂钩调整宽度




【FA-1117-R-2・3】
ローラータイプ 滚轮型



基本的な寸法は
標準タイプと
同じです
基本尺寸与
标准型相同

組替え方法 调换方法



上下左右自在に
ロック位置を変えることができます。
手柄の锁定位置可以上下左右
任意调换。

商品番号 商品编号	RoHS 10	備考 备注	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H ₁	H ₂	H ₃	(H ₄)	H ₅	P ₁	P ₂	S ₁	S ₂	製品質量(g) 产品重量	コード 代码	
FA-1117-1	●	標準タイプ 标准型	図面参照 请参照图纸																	536	60975
FA-1117-2	●		107	34	68	28	20	24	30	41.6	31	5	35	26.5	50	30	2	2	357	60976	
FA-1117-3	●		87	27	54	23	16	22	25	33.3	26.7	3.5	27	22	40	25	3		228	60977	
FA-1117-R-1	●	ローラータイプ 滚轮型	FA-1117-1 図面参照 图纸参照																	542	60978
FA-1117-R-2	●		107	34	68	28	20	24	30	41.6	31	5	35	26.5	50	30	2	2	358	60979	
FA-1117-R-3	●		87	27	54	23	16	22	25	33.3	26.7	3.5	27	22	40	25	3		228	60980	

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。

●:RoHS10指令対応产品 ▲:RoHS10指令可对应产品。